


SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

MICRO-ACTIVA - panno in ultra-microfibra con sistema a strappo, con etichetta colour code



CODICE	NOTE	GRAMMATURA (gr)	PESO NETTO (kg)	DIM. (cm) ↓ ↓ ↓	CONF.	VOLUME (m³)	PESO LORDO (kg)
000EPN02012		45	0,045	30	25	0,011	1,32
000EPN03012		67	0,068	40	25	0,015	1,89
000EPN03022		93	0,093	60	25	0,03	2,77

Ideale per superfici industriali, monocotture, gres e legni con grado di sporco medio

APPLICAZIONI

Utilizzato con tutti gli attrezzi con profili per sistema a strappo per lo spolvero, il lavaggio, la ceratura e la disinfezione di pavimenti lisci interni (hotel, case, uffici, ospedali) con grado di sporco medio.

ECO BOX



PRODOTTO CONFORME AI CAM IN AMBIENTE CIVILE E SANITARIO

Prodotto riutilizzabile per "lavaggio a piatto" in microfibra certificato Ecolabel (UE)
Microfibra con denaturatura dTtex ≤ 1, per un consumo efficiente di acqua e prodotto chimico



PRODOTTO CERTIFICATO ECOLABEL

Etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024 che premia i migliori prodotti ecosostenibili, attestandone il ridotto impatto ambientale nell'intero ciclo di vita e qualificandoli sul mercato



PRODOTTO ECOSOSTENIBILE

Prodotto venduto su imballo conforme al D.Lgs 116 del 03-09-2020 inerente all'obbligo di etichettatura ambientale per un corretto smaltimento a fine utilizzo. Il 99% degli imballi in cartone utilizzati dall'azienda è realizzato in media con l'80% di carta riciclata



PRODOTTO A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Il codice 000EPN03012 ha superato il test relativo al rilascio di microplastiche in fase di lavaggio e risciacquo, effettuato secondo la norma ISO 23231 da un laboratorio indipendente

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23

CARATTERISTICHE

- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente secondo la norma UNI EN 16615:2015, attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere i batteri Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC15442 ed Enterococcus hirae ATCC 10541 con una capacità di riduzione del 96,6%
- Test effettuati da un laboratorio esterno indipendente attestano che il panno, utilizzato ad umido, è in grado di rimuovere il Coronavirus 229E dalle superfici in acciaio con una capacità di riduzione del 99,9%
- Stabilità del filato anche dopo vari cicli di lavaggio grazie ad uno specifico processo di torcitura del filo
- Necessita di poca frizione meccanica al suolo, alta scorrevolezza; alta capacità assorbente grazie alla sua composizione
- Prodotto privo di lattice

MATERIALE

PARTE PULENTE

Densità frazione microfibra: 75%

Composizione microfibra: 80% poliestere - 20% poliammide

Denatura microfibra: 0,14

Densità frazione altre fibre: 25%

Composizione altre fibre: 100% poliestere

Grammatura tessuto: 440 gr/mq

SISTEMA

A strappo in poliestere

ASSORBENZA

Il panno da asciutto assorbe fino a 2 volte il suo peso

RESA

Il panno ha un'autonomia di:

25-30 m² nella misura da 30 cm35-40 m² nella misura da 40 cm40-45 m² nella misura da 60 cm

CICLO DI VITA

Lavabile max 400 cicli se vengono rispettate le istruzioni di lavaggio e le avvertenze

CURA E MANUTENZIONE

AVVERTENZE

Prima del lavaggio, leggere attentamente le istruzioni riportate sulla confezione del detergente (temperature e dosaggio)

Si consiglia l'utilizzo di detersivo normale per tessuti senza ammorbidente

Eseguire sempre un prelavaggio in acqua fredda senza detergente per rimuovere i residui del prodotto utilizzato

Per il lavaggio si consiglia l'utilizzo degli appositi sacchi in rete

ISTRUZIONI DI LAVAGGIO



Temperatura di lavaggio CONSIGLIATA: 60°C



Temperatura di lavaggio MAX: 95°C



Candeggio possibile - Non utilizzare cloro o candeggina



Asciugatura meccanica a temperatura ridotta 50°



Non stirare

SCHEDA PRODOTTO

Data emissione: 29/06/23




Non lavare a secco

Non utilizzare ammorbidente

Utilizzare detergenti alcalini con pH <11

PRODOTTI COMPLEMENTARI




Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone Lock System



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm




Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone ErgoSwing



Attrezzo per panni con profili per sistema a strappo larghi 2,5 cm, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone Lock System



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone ErgoSwing



Telaio in alluminio con profili per sistema a strappo, con bocchettone e cono Uni-Connect e Lock System



UNILAV SIDE GRIP - attrezzo con flacone 650 ml e piastra con profili per sistema a strappo



Kit **ERGODROP** - manico serbatoio capacità 500 ml con piastra in alluminio con profili per sistema a strappo con bocchettone ErgoSwing 40 cm, panno bordato in microfibra Skill-Fur e caraffa



TOP-DOWN® 20 lt - secchio in plastica con manico in plastica e coperchio ermetico

SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI

Gli articoli da noi venduti non abbisognano della certificazione di prodotto, in quanto essi corrispondono alla definizione riportata nel D.Lgs. 206 del 06.09.2005

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Tutti gli articoli da noi venduti sono conformi alle leggi in vigore in materia di sicurezza e coperti da polizza assicurativa "Responsabilità civile prodotti"